



Narzędzia ECO do radełkowania bezwiórowego uniwersalne, Wielkość chwytu: 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290040 20
GTIN	4030741290282
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

Konstrukcja modułowa: Do zastosowania uniwersalnego, jako wersja prawa i lewa.

dla profilu radełkowania: RGE30° BL/BR30°

do \varnothing radełkowania d_1 : 20 mm

do szerokości radełkowania b : 8 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 6 mm

zakres roboczy: 10 - 80 mm

oś krążka: 299911 3

Opis techniczny

wysokość chwytu	20 mm
szerokość chwytu	20 mm
oś krążka	299911 3
do \varnothing radełkowania d_1	20 mm
do szerokości radełkowania b	8 mm
do otworów radełek $\varnothing d_2$	6 mm
zakres roboczy	10 - 80 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RAA 2xAA

dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR45°
dla profilu radełkowania	RGE30° BL/BR30°
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

Akcesoria

Oś ze stali HSS, z płaską powierzchnią	290305
osie z HSS HSS Typ 3	299911 3
Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego ECO Typ SET	290050 SET