



Frezy ECO do radełkowania prawe, wielkość chwytu: 12 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290238 12
GTIN	4030741290466
Klasa artykułu	29H

Opis

Wykonanie:

Wkręty bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

dla profilu radełkowania: RGE45° BL/BR15°

do \varnothing radełkowania d_1 : 15 mm

do szerokości radełkowania b : 4 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 8 mm

zakres roboczy: 3 - 50 mm

tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr: 299920 4

Opis techniczny

wysokość chwytu	12 mm
zakres roboczy	3 - 50 mm
szerokość chwytu	12 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr	299920 4
do otworów radełek $\varnothing d_2$	8 mm
do \varnothing radełkowania d_1	15 mm
do szerokości radełkowania b	4 mm
dla profilu radełkowania	RGE30° 2×AA
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR15°

Rodzaj produktu

Narzędzie do radełkowania

Akcesoria

Oś ze stali HSS, z płaską powierzchnią

290306

osie z HSS HSS Typ 4

299911 4