


**Płytki z zarysem pełnym 60° zewnętrzne, prawe, HU7315, skok: 0,7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270705 0,7
GTIN	4045197764461
Klasa artykułu	21J

Opis**Wykonanie:**

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów zewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6g.

Klasa tolerancji: DIN 13 6g

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: M-LH

Rodzaj gwintu: MF-LH

Rodzaj gwintu: M

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Grubość: 3,6 mm

Wielkość płytki L: 16 mm

Opis techniczny

Seria	Gwintowanie zewnętrzne
Materiał ostrza 	HM
skok gwintu	0,7 mm
Gatunek	HU7315

Klasa tolerancji	DIN 13 6g
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH
Rodzaj gwintu	M
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm