


**Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, prawe, HU7315, skok: 2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270763 2,5
GTIN	4045197765161
Klasa artykułu	21J

**Opis****Wykonanie:**

**Płytki z zarysem pełnym 60°** do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.

Klasa tolerancji: DIN 13 6H

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: M-LH

Rodzaj gwintu: MF-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

Grubość: 3,6 mm

Wielkość płytki L: 16 mm

**Opis techniczny**

Seria	Gwintowanie wewnętrzne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
skok gwintu	2,5 mm
Gatunek	HU7315

Klasa tolerancji	DIN 13 6H
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm