

**Garant**

**Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe, szerokość rowka m (H13): 0,5 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271005 0,5
GTIN	4045197765277
Klasa artykułu	21J

**Opis**

Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe 0,5 mmszerokość ostrzy w: 0,59 mm  
 $t_{maks.}$ : 1,3 mm  
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia: 0,4 mm

**Opis techniczny**

szerokość ostrzy w	0,59 mm
Szerokość rowka m (H13)	0,5 mm
$t_{maks.}$	1,3 mm
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia	0,4 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo
Gatunek	HB7010

Rowki wg normy	DIN 471
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm
płytki podporowa	272604_S
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne