

Garant

Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe, szerokość rowka m (H13): 0,7 mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	271005 0,7
GTIN	4045197765284
Klasa artykułu	21J

Opis

Płytki z zarysem częściowym DIN 471, zewnętrzne, prawe 0,7 mmszerokość ostrzy w: 0,79 mm
 $t_{maks.}$: 1,3 mm
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia: 0,6 mm

Opis techniczny

szerokość ostrzy w	0,79 mm
$t_{maks.}$	1,3 mm
Szerokość rowka m (H13)	0,7 mm
do pierścieni osadczych sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia	0,6 mm
Materiał ostrza 	HM
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo
Gatunek	HB7010

Rowki wg normy	DIN 471
Grubość	3,6 mm
Wielkość płytki L	16 mm
płytką podporowa	272604_S
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne