

**Garant****APHT 100302 FR, HU7815, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215935 ALU
GTIN	4045197765482
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.

Dla  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$ .

grubość płyty: 3,5 mm

promień naroża: 0,2 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,12 mm

**Opis techniczny**

typ	Al
posuw $f_z$ na ząb	0,12 mm
promień naroża	0,2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APHT 100302 FR
Gatunek	HU7815

Materiał ostrza	HM
grubość płyty	3,5 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	700 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	600 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	400 m/min	N
CuZn	nadaje się	500 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się	400 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		