

# Yale

## Wciągarki zębatkowe VS III, nośność: 0,25 t



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	086020 0,25
GTIN	2050001859204
Klasa artykułu	08X

### Opis

#### Wykonanie:

Każdy wciągnik zębatkowy jest poddawany u producenta próbie z zastosowaniem przeciążenia i jest dostarczany z instrukcją eksploatacji i atestem.

Konstrukcja całkowicie stalowa. Łożyska igiełkowe i kulkowe na wszystkich częściach obrotowych. Automatyczny hamulec naciskowy ciężarowy. Możliwość obrotu o 360°, hak ładunkowy odkuwany.

#### wskazówka:

**Nośności do 20 t, pojemnik na łańcuch i sprzęgło poślizgowe po uzgodnieniu.**

siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym: 20 daN

Wielkość skoku normalnego: 3 m

ilość ciągów łańcuchowych: 1

nośność: 250 kg

masa/skok normalny: 3,9 kg

### Opis techniczny

siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym	20 daN
Wielkość skoku normalnego	3 m

nośność	250 kg
ilość cięgieł łańcuchowych	1
masa/skok normalny	3,9 kg