

HOLEX**CNMG 09T304 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250244 HBX130
GTIN	4045197766694
Klasa artykułu	22D

Opis

CNMG 09T304 zestaw po 10 szt. HBX130 Gatunek: HBX130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 6 mmposuw f : 0,05 - 0,55 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 200 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	MM
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Gatunek	HBX130
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 6 mm

posuw f	0,05 - 0,55 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Wytaczaki
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Seria	Noże
Seria	Oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T304
liczba wymian/ostrzy	4
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,