

Garant**Przecinaki, lewe, szerokość trzonu / skrawania W: 8/1,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273751 8/1,5
GTIN	4045197766045
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Opis techniczny

długość całkowita L	125 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	8 mm
Szerokość skrawania W	1,5 mm
długość główki L ₁	20,5 mm
głębokość podcięcia t _{maks.}	4,5 mm
śruba	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
szerokość chwytu b	8 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruba zaciskowa Typ 12

279815 12

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500