

Garant**Płytko do toczenia poprzecznego prawa, HU9315, Szerokość rowka m (H13): 3,0mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273900 3,0
GTIN	4045197768193
Klasa artykułu	21J

Opis techniczny

$t_{maks.}$	2,5 mm
szerokość ostrzy w	3 mm
Szerokość rowka m (H13)	3 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
promień naroża R	0,2 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
Gatunek	HU9315
Rowki wg normy	DIN 471
Rowki wg normy	DIN 472

liczba wymian/ostrzy	3
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 280 mm/min
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	280 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	280 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	170 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
CuZn	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Grafit	nadaje się warunkowo	70 m/min	N
ciągłe	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		