

Garant**Płytko do toczenia poprzecznego prawa, HB9635, Szerokość rowka m (H13): 1,85mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273902 1,85
GTIN	4045197768278
Klasa artykułu	21J

Opis techniczny

$t_{maks.}$	2,5 mm
do pierścieni osadczycy sprężynujących DIN 471/472 grubość pierścienia	1,75 mm
szerokość ostrzy w	1,85 mm
Szerokość rowka m (H13)	1,85 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
promień naroża R	0,2 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
Gatunek	HB9635
Rowki wg normy	DIN 471

Rowki wg normy	DIN 472
liczba wymian/ostrzy	3
Zastosowanie główne	P
Zastosowanie dodatkowe	M
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	110 - 170 mm/min
prędkość skrawania v_c zastosowanie dodatkowe	90 - 140 mm/min
Rodzaj produktu	Toczenie poprzeczne

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	90 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	170 m/min	K
ciągłe	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		