

**Garant****Płytko do toczenia poprzecznego lewa, HU9315, Szerokość rowka m (H13):  
1,3mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 273906 1,3    |
| GTIN             | 4045197768377 |
| Klasa artykułu   | 21J           |

**Opis techniczny**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| $t_{maks.}$   | 2 mm                           |
| do pierścieni osadczycy sprężynujących DIN 471/472<br>grubość pierścienia | 1,2 mm                         |
| szerokość ostrzy w  | 1,3 mm                         |
| Szerokość rowka m (H13)   | 1,3 mm                         |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej                       | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Materiał ostrza   | HM                             |
| promień naroża R  | 0,2 mm                         |
| Przyporządkowanie płytek skrawających                                     | lewo                           |
| Gatunek   | HU9315                         |
| Rowki wg normy  | DIN 472                        |

|  |                     |
|--|---------------------|
| Rowki wg normy                               | DIN 471             |
| liczba wymian/ostrzy                         | 3                   |
| Zastosowanie główne                          | N                   |
| Warunki skrawania                            | ciągły              |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 70 - 280 mm/min     |
| Rodzaj produktu                              | Toczenie poprzeczne |

### Dane użytkownika

|                                | przydatność          | $V_c$     | kod ISO |
|--------------------------------|----------------------|-----------|---------|
| aluminium tworzywa sztuczne    | nadaje się           | 280 m/min | N       |
| aluminium (dające krótki wiór) | nadaje się           | 280 m/min | N       |
| Al > 10% Si:                   | nadaje się           | 170 m/min | N       |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | nadaje się warunkowo | 50 m/min  | S       |
| CuZn                           | nadaje się warunkowo | 200 m/min | N       |
| Grafit                         | nadaje się warunkowo | 70 m/min  | N       |
| ciągłe                         | nadaje się           |           |         |
| maksymalnie na mokro           | nadaje się           |           |         |
| suchy                          | nadaje się           |           |         |