

Garant**Adapter wkręcany termokurczliwy smukłe, gwint M × Ø mocowania D1:
M12X8****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301397 M12X8
GTIN	4045197767356
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Stal żaroodporna, z możliwością przesuwu wzdłużnego narzędzi, wersja bardzo smukła, do obróbki HSS i HM.

Zastosowanie:

Szerokie zastosowanie przy najwyższych wymaganiach pod względem dokładności i jakości wyważenia, np. w połączeniu z przedłużkami.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	8 mm
długość L	42 mm
Ø zewn. D	21 mm
Przedłużka Ø D ₃	23 mm
wymiar A długości wysięgu	60 mm
gwint M	M12
Ø D ₂	15 mm
maks. moment dokręcania	60 Nm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm

Rodzaj produktu

Redukcje