

**Garant****Adapter wkręcany termokurczliwy smukłe, gwint M × Ø mocowania D1:  
M16X12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301397 M16X12
GTIN	4045197768902
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

Stal żaroodporna, z możliwością przesuwu wzdłużnego narzędzi, wersja bardzo smukła, do obróbki HSS i HM.

**Zastosowanie:**

Szerokie zastosowanie przy najwyższych wymaganiach pod względem dokładności i jakości wyważenia, np. w połączeniu z przedłużkami.

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	12 mm
Ø zewn. D	24 mm
długość L	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
gwint M	M16
wymiar A długości wysięgu	60 mm
Przedłużka Ø D <sub>3</sub>	30 mm
maks. moment dokręcania	80 Nm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm

Rodzaj produktu

Redukcje