



Oprawki do chwytu PSC, HSK-A 63, PSC wew.: 4



Dane zamówienia

Numer katalogowy	306975 4
GTIN	4045197768933
Klasa artykułu	31Z

Opis

Wykonanie:

Powierzchnie wewnętrzna i zewnętrzna, szlifowane. W gwint wewnętrzny, przewidziany w uchwycie narzędziowym PSC do rurek chłodziwa, wkręca się śrubę 6-kątną znajdującą się w adapterze. Śruba mocująca jest przewiercona, dzięki czemu układ nadaje się do chłodzenia wewnętrznego. Z otworem na Balluffchip.

Zastosowanie:

Do adaptacji z HSK-A na PSC.

Pasuje do :

mocowania narzędzi z **chwytym wielokątnym (PSC) ISO 26623-1**.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890.

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

Norma na uchwyt: DIN 69893

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

Kształt: A

chłodzenie wewnętrzne: tak

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min⁻¹.

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 40 mm

L₁: 54 mm

Opis techniczny

Ø zewn. D	40 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
L ₁	54 mm
uchwyt po stronie narzędzia	PSC
uchwyt	HSK-A 63
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 8000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
z otworem na Balluffchip	tak

Aksesoria

Rurki chłodziwa z 2 uszczelkami do opravek HSK 40	309880 40
Klucze nasadowe do rurek chłodziwa do opravek HSK 40	309890 40