



Rolki do frezów do radełkowania PM, BR 45°, Ø radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów: 10X4/0,8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290191 10X4/0,8
GTIN	4030741198045
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

Wykonanie bardzo odporne na zużycie, gatunek PM.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Ø otworu radełka d₂: 4 mm

Opis techniczny

szerokość radełkowania b	4 mm
Ø otworu radełka d ₂	4 mm
podziałka zębów	0,8
Ø radełkowania d ₁	10 mm
Wykonanie krążka	BR 45°
dla normy	DIN 82
Materiał ostrza	PM
