



**Rolki do frezów do radełkowania PM, BR 30°, Ø radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów: 20X8/1,5 mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	290181 20X8/1,5
GTIN	4030741204838
Klasa artykułu	29I

## Opis

### Wykonanie:

Wykonanie bardzo odporne na zużycie, gatunek PM.

### wskazówka:

### Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Ø otworu radełka d<sub>2</sub>: 6 mm

## Opis techniczny

Ø radełkowania d <sub>1</sub>	20 mm
Ø otworu radełka d <sub>2</sub>	6 mm
podziałka zębów	1,5
szerokość radełkowania b	8 mm
Wykonanie krążka	BR 30°
dla normy	DIN 82
Materiał ostrza	PM

&nbsp;

Rodzaj produktu

Narzędzie do radełkowania

---

## Akcesoria

Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego chwyt /  
wielkość płytki 20 mm

290025 20