



**Rolki do frezów do radełkowania PM, BL 30°, Ø radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów: 20X8/0,8 mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290176 20X8/0,8
GTIN	4030741184086
Klasa artykułu	29I

### Opis

**Wykonanie:**

Wykonanie bardzo odporne na zużycie, gatunek PM.

**wskazówka:**

**Inne wielkości dostarczane na zamówienie.**

Ø otworu radełka d<sub>2</sub>: 6 mm

### Opis techniczny

podziałka zębów	0,8
Ø radełkowania d <sub>1</sub>	20 mm
szerokość radełkowania b	8 mm
Ø otworu radełka d <sub>2</sub>	6 mm
Wykonanie krążka	BL 30°
dla normy	DIN 82
Materiał ostrza	PM

&amp;nbsp;

Rodzaj produktu

Narzędzie do radełkowania

---

**Akcesoria**

Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego ECO Typ SET

290050 SET

Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego chwyt / wielkość płytki 20 mm

290025 20