



Rolki do frezów do radełkowania PM, BR 30°, Ø radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów: 15X4/0,8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290181 15X4/0,8
GTIN	4030741241161
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

Wykonanie bardzo odporne na zużycie, gatunek PM.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Ø otworu radełka d₂: 4 mm

Opis techniczny

szerokość radełkowania b	4 mm
Ø otworu radełka d ₂	4 mm
podziałka zębów	0,8
Ø radełkowania d ₁	15 mm
Wykonanie krążka	BR 30°
dla normy	DIN 82
Materiał ostrza	PM

Rodzaj produktu

Narzędzie do radełkowania

Akcesoria

Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego chwyt /
wielkość płytki 16 mm

290025 16