



**Rolki do frezów do radełkowania PM, BR 45°, Ø radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów: 15X4/0,6 mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290191 15X4/0,6
GTIN	4030741310898
Klasa artykułu	29I

### Opis

**Wykonanie:**

Wykonanie bardzo odporne na zużycie, gatunek PM.

**wskazówka:**

**Inne wielkości dostarczane na zamówienie.**

Ø otworu radełka d<sub>2</sub>: 4 mm

### Opis techniczny

podziałka zębów	0,6
Ø otworu radełka d <sub>2</sub>	4 mm
szerokość radełkowania b	4 mm
Ø radełkowania d <sub>1</sub>	15 mm
Wykonanie krążka	BR 45°
dla normy	DIN 82
Materiał ostrza	PM

&nbsp;

---