



Rolki do frezów do radełkowania PM, GV 30°, Ø radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów: 25X8/1,0 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290199 25X8/1,0
GTIN	4030741175053
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

Wykonanie bardzo odporne na zużycie, gatunek PM.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Ø otworu radełka d₂: 6 mm

Opis techniczny

Ø radełkowania d ₁	25 mm
Ø otworu radełka d ₂	6 mm
podziałka zębów	1
szerokość radełkowania b	8 mm
Wykonanie krążka	GV 30°
dla normy	DIN 82
Materiał ostrza	PM
