



**Rolki do frezów do radełkowania PM, BR 30°, Ø radełk. d1 × szerokość radełkowania b / podział zębów: 10X4/0,5 mm**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	290181 10X4/0,5
GTIN	4030741198069
Klasa artykułu	29I

### Opis

**Wykonanie:**

Wykonanie bardzo odporne na zużycie, gatunek PM.

**wskazówka:**

**Inne wielkości dostarczane na zamówienie.**

Ø otworu radełka d<sub>2</sub>: 4 mm

### Opis techniczny

szerokość radełkowania b	4 mm
Ø radełkowania d <sub>1</sub>	10 mm
Ø otworu radełka d <sub>2</sub>	4 mm
podziałka zębów	0,5
Wykonanie krążka	BR 30°
dla normy	DIN 82
Materiał ostrza	PM

&nbsp;

Rodzaj produktu

Narzędzie do radełkowania

---

## Akcesoria

Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego chwyt /  
wielkość płytki 12 mm

290025 12