



Rolki do frezów do radełkowania PM, BR 30°, Ø radełk. d₁ × szerokość radełkowania b / podział zębów: 20X8/0,8 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290181 20X8/0,8
GTIN	4030741184093
Klasa artykułu	29I

Opis

Wykonanie:

Wykonanie bardzo odporne na zużycie, gatunek PM.

wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Ø otworu radełka d₂: 6 mm

Opis techniczny

podziałka zębów	0,8
szerokość radełkowania b	8 mm
Ø radełkowania d ₁	20 mm
Ø otworu radełka d ₂	6 mm
Wykonanie krążka	BR 30°
dla normy	DIN 82
Materiał ostrza	PM

&nbsp;

Rodzaj produktu

Narzędzie do radełkowania

Akcesoria

Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego ECO Typ SET

290050 SET

Zestaw narzędzi do radełkowania bezwiórowego chwyt / wielkość płytki 20 mm

290025 20