



Mimośrodowe tulejki zaciskowe, Ø d H5: 25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	236679 25
GTIN	4045197769107
Klasa artykułu	21P

Opis

Wykonanie:

Zakres regulacji $\varnothing \pm 0,5$ mm.

W połączeniu z nawiertakiem o stałych wymiarach (nr 236677) $-0,3 / +0,5$ mm zakresu regulacji do \varnothing nominalnej.

Zastosowanie:

Narzędzie do wytaczania na stały wymiar w połączeniu z wytaczakiem o stałych wymiarach.

Mocowanie w uchwycie Weldona o \varnothing 25; 32 i 40 mm wg DIN 1835 B.

wskazówka:

Dokładnego wyregulowania średnicy dokonuje się w przyrządzie regulacyjnym przez obrócenie wytaczaka o stałych wymiarach.

\varnothing D: 40 mm

\varnothing D₁: 44 mm

długość całkowita L_{ges}: 76 mm

L₁: 71 mm

Opis techniczny

\varnothing D	40 mm
\varnothing D ₁	44 mm
długość całkowita L _{ges}	76 mm
Tolerancja \varnothing zewn.	H5
\varnothing d	25 mm

L₁

71 mm