

**Garant****Wytaczaki o stałych wymiarach, DIN 1835 A, Ø nomin. D: 15,8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236677 15,8
GTIN	4045197769183
Klasa artykułu	21S

**Opis****Zastosowanie:**

Do rozwiercania otworów wstępnie nawierconych albo odlewanych do Ø nominalnej, w połączeniu z mimośrodową tulejką mocującą nr 236679.  
Dla standardowych płytek skrawających ISO CC..0602.

**wskazówka:**

Nawiercana Ø nie może być mniejsza niż Ø  $d_{min.}$

**Opis techniczny**

Ø chwytu $D_s$ h6	12 mm
długość całkowita $L_{ges}$	125 mm
Długość wysięgu $L_1$	29 mm
śruby mocujące	269440 (8IP; 1,2 Nm)
Ø minimalna $d_{min.}$	14,8 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	260142 HB725
Zakres regulacji z mimośrodową tuleją zaciskową	15,5 - 16,3 mm
pasujące wielkości tulejek mimośrodkowych nr 236679	12
Liczba ostrzy Z	1
Ø nomin. D	15,8
kąt wierzchołkowy	180 stopni
wykonanie chwytu	DIN 1835 A

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

---

## Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP