

Garant**Rozwiertak HSS Otwór nieprzelotowy HPC, TiAlN, Ø nom. DC: 33 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	164359 33
GTIN	4045197770080
Klasa artykułu	10N

Opis**Wykonanie:**

Do stosowania w obrabiarkach NC, z Ø chwytu wyrażoną w liczbie parzystej, do standardowych uchwytów, zwłaszcza **uchwytów hydraulicznych** albo **uchwytów precyzyjnych**. Tym samym osiąga się **bardzo małe bicie** i **wysoką powtarzalność procesu**. Zakup uchwytów specjalnych staje się zbędny. Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa do celów **obróbki HPC**, by obniżyć koszty produkcji. Z krótkimi ostrzami i prostymi rowkami.

Rozwiertaki szlifowane na tolerancję wg zamówienia.

Zastosowanie:

do **rozwiercania HPC / HSC otworów nieprzelotowych**.

Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworach nieprzelotowych

Liczba ostrzy Z: 8

zakres Ø: 32,21 - 33,2 mm

długość ostrzy L_c: 25 mm

Długość wysięgu L₁: 139 mm

długość całkowita L: 200 mm

Liczba ostrzy Z: 8

Ø chwytu D_s: 25 mm

Opis techniczny

długość ostrzy L _c	25 mm
Długość wysięgu L ₁	139 mm
Liczba ostrzy Z	8
zakres Ø	32,21 - 33,2 mm
Ø nom. D _c	33 mm

posuw f w stali < 1100 N/mm ²	0,45 mm/obr,
Ø chwytu D _s	25 mm
długość całkowita L	200 mm
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza 	HSS
norma	normą zakładową,
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
chwyt	DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania	HPC
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworach nieprzelotowych
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Rozwiertak z nierozłącznymi ostrzami