

Garant**Wytaczaki, lewe, Długość wysięgu / wielkość płytki L: 45/16mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	272172 45/16
GTIN	4045197769367
Klasa artykułu	21W

Opis

w dostawie::
Ze standardową płytką podporową 1,5°.

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	29 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
wielk. płytki	16 mm
śruba mocująca płytki obracane	279810 2
Przesunięcie osi L_3	16,1 mm
długość całkowita L	200 mm
Płyta podkładowa 1,5°	272630 1,5
wkręt płytki podporowej	279820 1
\varnothing chwytu D_5	25 mm
Szerokość szyjki L_4	24,6 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	lewe
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruba do płytki podporowej Typ 1	279824 1
Śruby mocujące Typ 2	279810 2
Płytki podporowe do wytaczaków kąt pochylenia 1,5 stopni	272630 1,5
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX10	674248 TX10
Śruby mocujące	272500
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500