

Głowice skrawające, prawe, system / wielkość płytki: DM/16**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251714 DM/16
GTIN	4251414902985
Klasa artykułu	29D

Opis**Wykonanie:**

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 10xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: DVUNR/L

pasująca wymienna płytka skrawająca: VNMG 1604..

pasują do korpusów: 264910 - 264922

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 50 mm

przesunięcie osi: 29 mm

długość całkowita: 35 mm

Opis techniczny

System	DM
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	DVUNR/L
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	50 mm

wielk. płytki	16 mm
długość całkowita	35 mm
przesunięcie osi	29 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	VNMG 1604..
płytki podporowa	259033 5
śruba do płytki podporowej	259027 3
pasują do korpusów	264910 - 264922
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym	259036 7
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

płytki podporowa	259227
śruba do płytki podporowej	259613
zespół łap	259509
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cN·m	659906 500
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15