

Korpusy wytaczaków stal, 5×D, System / ø chwytu: DM/60**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264910 DM/60
GTIN	4251414902206
Klasa artykułu	29E

Opis**Wykonanie:**

Z przyłączem wody chłodzącej 1/8-27 NPT.

wskazówka:

$D_{\min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H$ + przesunięcie osi głowicy skrawającej

Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

długość całkowita L_{ges} : 508 mm

przesunięcie osi korpusu H: 10 mm

Śruba montażowa: 269241_1

Opis techniczny

przesunięcie osi korpusu H	10 mm
Ø chwytu	60 mm
długość całkowita L_{ges}	508 mm
System	DM
Śruba montażowa	269241_1
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
chłodzenie wewnętrzne	tak