

Głowice skrawające, lewe,, system / wielkość płytki: QC/11**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261322 QC/11
GTIN	4251414902978
Klasa artykułu	29D

Opis**Wykonanie:**

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 14xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

kod ISO głowicy skrawającej: SVUCR/L 11

pasująca wymienna płytka skrawająca: VC.. 1103..

pasują do korpusów: 264900 - 264908

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 26 mm

przesunięcie osi: 16 mm

długość całkowita: 20 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	11 mm
długość całkowita	20 mm
kod ISO głowicy skrawającej	SVUCR/L 11

przesunięcie osi	16 mm
pasują do korpusów	264900 - 264908
pasująca wymienna płytką skrawająca	VC.. 1103..
System	QC
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	26 mm
śruby mocujące	269413
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak