

Głowice skrawające, lewe,, system / wielkość płytki: QC/07**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260406 QC/07
GTIN	4251414902596
Klasa artykułu	29D

Opis**Wykonanie:**

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 14xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO: SDQCR/L 0702

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

pasują do korpusów: 264900 - 264908

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 24 mm

przesunięcie osi: 13 mm

długość całkowita: 20 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	7 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	24 mm
śruba mocująca płytki obracane	269023 1

pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
Wymienna głowica skrawająca z kodem ISO	SDQCR/L 0702
długość całkowita	20 mm
System	QC
przesunięcie osi	13 mm
pasują do korpusów	264900 - 264908
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	lewe,
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

śruba mocująca	269431
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cN·m	659906 500
Groty Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8