

Korpusy wytaczaków stal, 5×D, System / ø chwytu: QC/32**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264900 QC/32
GTIN	4251414902350
Klasa artykułu	29E

Opis**Wykonanie:**

Z przyłączem wody chłodzącej 1/8-27 NPT.

wskazówka:

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H$ + przesunięcie osi głowicy skrawającej

Wewnętrzna głębokość toczenia do: 5×D

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

długość całkowita L_{ges} : 268 mm

przesunięcie osi korpusu H: 6 mm

Śruba montażowa: 269235

Opis techniczny

przesunięcie osi korpusu H	6 mm
System	QC
Ø chwytu	32 mm
długość całkowita L_{ges}	268 mm
Śruba montażowa	269235
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
chłodzenie wewnętrzne	tak