

Korpusy wytaczaków z amortyzacją drgań, 8×D, System / ø chwytu: DM/60



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264920 DM/60
GTIN	4251414902213
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Z przyłączem wody chłodzącej 1/4-18 NPT.

w dostawie::

Adapter redukujący z G1/4 cala na G1/8 cala.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{ przesunięcie osi głowicy skrawającej}$

Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D

Drgania: stłumione

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

długość całkowita L_{ges} : 688 mm

przesunięcie osi korpusu H: 10 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 254 mm

zalecany odcinek mocowania: 240 mm

Śruba montażowa: 269241_1

Opis techniczny

zalecany odcinek mocowania	240 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	254 mm
ø chwytu	60 mm
przesunięcie osi korpusu H	10 mm
System	DM
długość całkowita L_{ges}	688 mm

Śruba montażowa	269241_1
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak