

Głowice skrawające, prawe, system / wielkość płytki: DM/11**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260408 DM/11
GTIN	4251414902480
Klasa artykułu	29D

Opis**Wykonanie:**

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 14xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

kod ISO głowicy skrawającej: SDUCR/L 11T3

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

pasują do korpusów: 264910 - 264922

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 49 mm

przesunięcie osi: 27 mm

długość całkowita: 32 mm

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	269433
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	49 mm
kod ISO głowicy skrawającej	SDUCR/L 11T3

System	DM
pasują do korpusów	264910 - 264922
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
długość całkowita	32 mm
przesunięcie osi	27 mm
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Śruby mocujące	269433
----------------	--------