

Głowice skrawające, prawe, system / wielkość płytki: QC/07**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260408 QC/07
GTIN	4251414902510
Klasa artykułu	29D

Opis**Wykonanie:**

Wymienne głowice skrawające do **korpusów z amortyzacją drgań**.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 14xD.

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: QC

kod ISO głowicy skrawającej: SDUCR/L 0702

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

pasują do korpusów: 264900 -264908

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 24 mm

przesunięcie osi: 13 mm

długość całkowita: 21 mm

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	269407
System	QC
długość całkowita	21 mm

wielk. płytki	07 mm
kod ISO głowicy skrawającej	SDUCR/L 0702
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	24 mm
przesunięcie osi	13 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
pasują do korpusów	264900 -264908
Seria	Głowice skrawające
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Śruby mocujące	269407
----------------	--------