

Korpusy wytaczaków z amortyzacją drgań, 10×D, System / ø chwytu: DM/50



Dane zamówienia

Numer katalogowy	264922 DM/50
GTIN	4251414902176
Klasa artykułu	29E

Opis

Wykonanie:

Z przyłączem wody chłodzącej 1/8-27 NPT.

w dostawie::

Adapter redukujący z G1/4 cala na G1/8 cala.

wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!

$D_{min} = 1/2 \text{ } \varnothing \text{ chwytu} + H + \text{ przesunięcie osi głowicy skrawającej}$

Wewnętrzna głębokość toczenia do: 10×D

Drgania: stłumione

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

długość całkowita L_{ges} : 668 mm

przesunięcie osi korpusu H: 5 mm

niepodlegający mocowaniu obszar S: 215,9 mm

zalecany odcinek mocowania: 200 mm

Śruba montażowa: 269241_1

Opis techniczny

zalecany odcinek mocowania	200 mm
długość całkowita L_{ges}	668 mm
przesunięcie osi korpusu H	5 mm
System	DM
ø chwytu	50 mm
niepodlegający mocowaniu obszar S	215,9 mm
Śruba montażowa	269241_1

Wewnętrzna głębokość toczenia do	10xD
Drgania	stłumione
chłodzenie wewnętrzne	tak