

**HOLEX****Suwmiarki cyfrowe ABS z mackami pomiarowymi, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415621 300
GTIN	4045197770288
Klasa artykułu	42A

**Opis****Wykonanie:**

Cyfrowa suwmiarka ze **skalą bezwzględną**, zerowanie nie jest konieczne. Duży, kontrastowy cyfrowy wyświetlacz. Elektronika wyłącza się automatycznie po 5 minutach. Włączanie poprzez przesunięcie. Powierzchnie pomiarowe są docierane. **Z solidną metalową obudową.**

**w dostawie::**

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Opakowanie: sztywny pojemnik

przełączalny odczyt: mm / cal

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,04 mm

długość szczęk: 90 mm

Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych: 10 mm

**Opis techniczny**

przełączalny odczyt	mm / cal
odczyt	0,0005 cal
Kalibracja	A1
odczyt	0,01 mm
granica błędu	0,04 mm
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm

długość szczęk	90 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Liczba dołączonych baterii	1
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
ostrza pomiarowe	tak
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

## Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300

## Akcesoria

Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Uchwyt do głębokościomierza	412230