

**głębokościomierze cyfrowe, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	418742 300
GTIN	4045197771209
Klasa artykułu	42A

Opis**Wykonanie:**

Wynik pomiaru jest wyświetlany na czytelnym wyświetlaczu. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Dodatkowe mostki nr 418744.

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

odczyt: 0,01 mm

Przełączalny odczyt: 0,01 mm

Przełączalny odczyt: 0,0005 cal

granica błędu: 0,04 mm

długość mostka: 100 mm

przekrój szyny pomiarowej: 16×4 mm

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
Przełączalny odczyt	0,0005 cal
granica błędu	0,04 mm
długość mostka	100 mm
Przełączalny odczyt	0,01 mm

Kalibracja	A1
przekrój szyny pomiarowej	16×4 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	norma zakładowa
przełączalny odczyt	mm / cale
zapisywanie wartości pomiaru	jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Głębokościomierze

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm	011030 300
Znakowanie opis laserowy Typ	018940
Kalibracja DAkKS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm	011050 300

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych Typ D1	497100 D1
Nadajnik Typ S1	498966 S1
Przewody przyłączeniowe Typ USB2	497080 USB2
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii CR2032	081560 CR2032
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych Typ D2	497100 D2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych Typ USB2	497100 USB2

Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Przewody przyłączeniowe Typ D2	497080 D2
Przewody przyłączeniowe Typ D1	497080 D1
Uchwyt do głębokościomierza	412230