

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 10/06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260004 10/06
GTIN	4045197772480
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 10/06 mm kod ISO uchwytu: SCRCR/L 1010E06
pasująca wymienna płytki skrawająca: CC.. 0602..
Szerokość funkcjonalna L₄: 11 mm
długość główki L₁: 10 mm
długość całkowita L: 70 mm
śruby mocujące: 269028 22

Opis techniczny

Wielkość chwytu	10 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	CC.. 0602..
śruby mocujące	269028 22
Szerokość funkcjonalna L ₄	11 mm
długość główki L ₁	10 mm
długość całkowita L	70 mm
kod ISO uchwytu	SCRCR/L 1010E06
wielk. płytki	6 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawo i neutralne
rodzaj zastosowania	prawo
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie

Kąt ustawienia κ	75 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269440
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22