

**Noże, lewe, chwyt / wiekość płytki: 10/06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260005 10/06
GTIN	4045197772565
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 22
kod ISO uchwytu	SCRCR/L 1010E06
wielk. płytki	6 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CC.. 0602..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	11 mm
długość całkowita L	70 mm
Wielkość uchwytu	10 mm
długość główki L <sub>1</sub>	10 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

---

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 22	269028 22
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500