

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 1,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627190 1,5
GTIN	7610733265299
Klasa artykułu	63D

**Opis****Wykonanie:**

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss-Tools. Powierzchnia chromowana.

**Zalety:**

Radełkowanie zwiększa przyczepność w środowisku wilgotnym albo zanieczyszczonym olejem i tym samym zwiększa bezpieczeństwo.  
długość ramion: 92×17 mm

**Opis techniczny**

sześciokąt	1,5 mm
długość ramion	92×17 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne

**Akcesoria**

Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, długich chromowane liczba wkrętaków 7	627191 7
---	----------