

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 2,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627190 2,5
GTIN	7610733265312
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Chwył odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss-Tools. Powierzchnia chromowana.

Zalety:

Radełkowanie zwiększa przyczepność w środowisku wilgotnym albo zanieczyszczonym olejem i tym samym zwiększa bezpieczeństwo.
długość ramion: 115×21 mm

Opis techniczny

długość ramion	115×21 mm
sześciokąt	2,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne

Akcesoria

Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych, długich chromowane liczba wkrętaków 7	627191 7
---	----------