

**Klucze trzpieniowe, 6-kątne, długie, chromowane, sześciokąt: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	627190 8
GTIN	7610733265367
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

Chwyt odgięty, końcówka sferyczna, możliwość stosowania pod kątem do 30°.

Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss-Tools. Powierzchnia chromowana.

Zalety:

Radełkowanie zwiększa przyczepność w środowisku wilgotnym albo zanieczyszczonym olejem i tym samym zwiększa bezpieczeństwo.

długość ramion: 208×43 mm

Opis techniczny

długość ramion	208×43 mm
sześciokąt	8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne