

Garant**Taboret warsztatowy, skóra syntetyczna, ze ślizgami, niski****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	965055
GTIN	4045197772664
Klasa artykułu	91Z

Opis**Wykonanie:**

Wygodne taborety obrotowe ze sztucznej skóry, z podwójnym, kontrastującym szwem w kolorze pomarańczowym. Wysokość siedzenia regulowana za pomocą amortyzatorów gazowych z wyzwalaczem pierścieniowym. Pięcioramienna podstawa z aluminium.

Zitting-Ø 350 mm.

Belastbaarheid: 120 kg.

Norma:

DIN 68877

Opis techniczny

nośność	120 kg
materiał siedzenia	sztuczna skóra
kolor tapicerki	czarna
Ø siedziska	350 mm
wersja	bez kółek

nośność krzesła	120 kg
regulacja wysokości	440 - 610 mm
Rodzaj produktu	Taboret

Aksesoria

Ślizgi(1 zestaw = 5 szt.)	962518
---------------------------	--------