

**Elastyczny pilnik diamentowy, Ziarnistość: D181 µm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	529120 D181
GTIN	4007220004968
Klasa artykułu	53B

Opis**Wykonanie:**

Bardzo cienkie podłoże z tworzywa sztucznego, **jednostronnie** pokryte ziarnem diamentowym. Wysokość z powłoką 0,5 mm.

Zastosowanie:

Nadają się do dokładnego szlifowania na powierzchniach wklęsłych i wypukłych albo w wąskich szczelinach. **Najwyższa elastyczność**, maksymalny promień zgięcia 15 mm.

oznaczenie ziarnistości: D

szerokość: 14 mm

długość: 165 mm

ziarnistość: zgrubna

Opis techniczny

ziarnistość	D 181
ziarnistość	zgrubna
wymiary	14×165 mm mm
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D
szerokość	14 mm
wysokość	0,5 mm
długość	165 mm
maksymalny promień gięcia	15 mm

