



Zestaw pilników z uchwytem 2-komponentowym, 5-elem., w pokrowcu zwijanym, nacięcie nr 2, dł. bez trzonu: 300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	517415 300
GTIN	4007220011485
Klasa artykułu	55B

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty na pilniki są kute, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. **Niebaryłkowane pilniki** posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.

W celu ochrony pilników zestawy są przejrzysto umieszczone w **solidnych, zwijanych pokrowcach nylonowych**.

Tak przechowywane pilniki nie brudzą się i nie ulegają uszkodzeniu, co gwarantuje zachowanie wysokiej wydajności piłowania, gładkości obrabianej powierzchni i większą trwałość.

nacięcie nr 2 = półgładzik.

Z ergonomicznymi uchwytami z 2 rodzajów tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

w dostawie::

5-elementowy zestaw pilników z pilnikiem **płaskim, trójkątnym, kwadratowym, półokrągłym i okrągłym**.

norma: DIN 7261

Opis techniczny

długość bez trzonu	300 mm
--------------------	--------

nacięcie	2
norma	DIN 7261
liczba pilników pojedynczych	5

Akcesoria

Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 100X25 mm	576000 100X25
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 115X40 mm	576000 115X40
Szczotka do pilników długość powierzchni roboczej x- szerokość powierzchni roboczej 80X20 mm	576000 80X20