

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki cylindryczne, drut mosiężny, Ø szczotki D1: 40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	578300 40
GTIN	4017359005866
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Linia spiralna ze spiralnego drutu mosiężnego.

długość całkowita 300 mm, długość robocza 100 mm.

**Zastosowanie:**

Do **ręcznego czyszczenia i usuwania zadziorów** z rur, otworów itp.

długość drutu L<sub>3</sub>: 100 mm

**Opis techniczny**

Ø szczotki D <sub>1</sub>	40 mm
długość drutu L <sub>3</sub>	100 mm
długość całkowita L	300 mm
długość całkowita	300 mm
Rodzaj produktu	Szczotki cylindryczne,