

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane drut ze stali INOX, 0,20, Ø szczotki  
D1 x szerokość drutu L1: 60X15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574250 60X15
GTIN	4017359012505
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm.

**Zastosowanie:**

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

Ø szczotki D<sub>1</sub>: 60 mm

szerokość szczotki: 15 mm

wysokość drutu H<sub>1</sub>: 17 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Ø szczotki D <sub>1</sub>	60 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min <sup>-1</sup>
wysokość drutu H <sub>1</sub>	17 mm

wysokość pokrycia	0,2 mm
szerokość szczotki	15 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
materiał pokrycia	drut INOX
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa