

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotka do płaszczyzn Drut stalowy 0,30 mm, Ø szczotki D1: 40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574750 40
GTIN	4017359028056
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**Szczotki do płaszczyzn z **trzcieniem Ø 6 mm.****Zastosowanie:**

W szlifierkach prostych, giętkich wałkach i na maszynach stacjonarnych. Do czyszczenia i usuwania zadziorów z małych do średnich powierzchni.

Ø szczotki D₁: 40 mmwysokość drutu H₁: 20 mmmaksymalna prędkość obrotowa: 10500 min⁻¹**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	10500 min ⁻¹
Ø szczotki D ₁	40 mm
wysokość pokrycia	0,3 mm
wysokość drutu H ₁	20 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
Rodzaj produktu	Szczotka pędzelkowa

